

GOLDEN ANCHOR, ANKKURI KUUMASINKITTY

KÄYTTÖALUE

ESSVE Golden Anchor on tarkoitettu käytettäväksi kiinnityksiin betonissa ja luonnonkivessä. Golden Anchoria voidaan myös käyttää sovelluksissa, joissa on kiinnikkeiden korkeat lujuusvaatimukset. Golden Anchoria voidaan esim. käyttää puu-/teräspalkkien kiinnittämiseen ja julkisivurimoituksiin, helojen kiinnittämiseen, Z-rautoihin, takorautaisiin rakenteisiin jne.

NIMIKE

Golden Anchor on nk. vaarnaruuviankkuri jonka alaosa on ankkurointi osa ja jossa on ruostumaton klipsi, joka kiristettäessä laajenee ruuvin kartiomaiselle osalle. Ylempi osa on varustettu ulkokierteellä ja laippamutterilla, ts. yhdistetty mutteri ja alustaatta. Ruuvin yläosa on varustettu tukiosalla, jonka avulla vältetään ruuvin kierteiden vahingoittuminen asennettaessa.

Koska poran halkaisija on yhtä kuin ruuvin halkaisija, saa Golden Anchor jo sisäänlyötäessä kosketuksen reiän seinämien ja klipsin välille. Kun laippamutteria kiristetään, pakotetaan ruuvia ulospäin, jolloin klipsi laajenee kartiomaiselle osalle. Kiiltosinkityt versiot FZB 5 µm ja kuumasinkityt versiot FZV 45 µm ovat valmistettu hiiliteräksestä, vähintään lujuusluokassa 5.8. Ruostumattomat, haponkestävät versiot ovat väh. A4-70 laatua. Kaikissa malleissa on ruostumaton klipsi.


ESSVE GOLDEN ANCHOR täyttää CE-vaatimukset - ETA -12/0257. ETA on voimassa Golden Anchor FZB:llä ja FZV:llä, asennettu syvimpään urasyvyyteen (hef) ja M8-M16 mitoille.

ASENNUSOHJE

Katso asennusohjeet.

- Lisätietoja Videot-välilehdellä. Aseta osa paikalleen. Poraa reiät, joiden porausläpimita on sama kuin ruuvilla, katso min. porausyvyys kuormataulukossa. Puhdistuspuhallusta ei tarvita, vain karkeaa puhdistusta poralla.
- Lyö ankkuripultti sisään oikeaan asennussyvyyteen, katso min. asennussyvyys kuormataulukossa.
- Kiristä mutteri määrättyyn kiristysmomenttiin, katso kuormataulukko tai Tekniset tiedot.
- Asennus on valmis.


TUMATAAS



1. Aseta kiinnitettävä kappale paikalleen. Poraa reikä ruuvin halkaisijan kokoisella terällä, katso väh. syvyys Kuormitustaulukosta. Porausreikä ei vaadi puhtaaksi puhaltamista, karkea puhdistus riittää.



2. Lyö ankkuriruuvi oikeaan asennussyvyyteen, katso väh. syvyys Kuormitustaulukosta.



3. Kiristä mutteria määrättyyn kiristysmomenttiin saakka. Katso kuormitustaulukko tai Tekniset tiedot. Asennus on valmis.


Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kuumasinkitty
Korroosiluokka	C3
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Millikierre	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Pakkaus	Sisältö	CE
306851	M6	70 mm	14 mm	25 mm	15 mm	6 mm	50 mm	45 mm	ESSBOX 204	100 KPL	
306501	M8	50 mm	18 mm	20 mm	5 mm	8 mm	40 mm	35 mm	ESSBOX 304	100 KPL	
306801	M8	75 mm	18 mm	30 mm	30 mm	8 mm	40 mm	35 mm	ESSBOX 204	50 KPL	
306802	M8	86 mm	18 mm	50 mm	10 mm	8 mm	70 mm	66 mm	ESSBOX 204	50 KPL	✓
306803	M8	96 mm	18 mm	50 mm	20 mm	8 mm	70 mm	66 mm	ESSBOX 304	50 KPL	✓
306804	M8	106 mm	18 mm	66 mm	30 mm	8 mm	70 mm	66 mm	ESSBOX 304	50 KPL	✓
306805	M8	126 mm	18 mm	66 mm	50 mm	8 mm	70 mm	66 mm	ESSBOX 304	50 KPL	✓
306507	M10	60 mm	22 mm	25 mm	7 mm	10 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 304	50 KPL	
306509	M10	75 mm	22 mm	30 mm	22/2 mm	10 mm	45/65 mm	40/60 mm	ESSBOX 304	50 KPL	



Betoni



Luonnonkivi

Tuotenumero	Millikierre	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Pakkaus	Sisältö	CE
306810	M10	90 mm	22 mm	50 mm	37/17 mm	10 mm	45/65 mm	40/60 mm	ESSBOX 204	25 KPL	
306811	M10	104 mm	22 mm	59 mm	7 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 204	25 KPL	✓
306813	M10	134 mm	22 mm	89 mm	37 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 304	25 KPL	✓
306814	M10	149 mm	22 mm	89 mm	52 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 304	25 KPL	✓
306815	M10	174 mm	22 mm	89 mm	77 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 206	25 KPL	✓
306817	M10	214 mm	22 mm	89 mm	117 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 206	25 KPL	✓
306819	M10	254 mm	22 mm	89 mm	157 mm	10 mm	90 mm	84 mm	Pahvilaatikko	25 KPL	✓
306521	M12	80 mm	26 mm	34 mm	5 mm	12 mm	65 mm	60 mm	ESSBOX 204	25 KPL	
306822	M12	116 mm	26 mm	34 mm	5 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	25 KPL	✓
306823	M12	126 mm	26 mm	70 mm	15 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	25 KPL	✓
306826	M12	156 mm	26 mm	70 mm	45 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	20 KPL	✓
306827	M12	196 mm	26 mm	70 mm	85 mm	12 mm	100 mm	96 mm	Pahvilaatikko	25 KPL	✓
306829	M12	236 mm	26 mm	109 mm	125 mm	12 mm	100 mm	96 mm	Pahvilaatikko	20 KPL	✓
306831	M12	276 mm	26 mm	109 mm	165 mm	12 mm	100 mm	96 mm	Pahvilaatikko	20 KPL	✓
306533	M16	100 mm	35 mm	35 mm	12 mm	16 mm	70 mm	65 mm	ESSBOX 204	10 KPL	
306833	M16	120 mm	35 mm	58 mm	32 mm	16 mm	70 mm	65 mm	ESSBOX 304	10 KPL	
306834	M16	149 mm	35 mm	89 mm	10 mm	16 mm	130 mm	117 mm	ESSBOX 304	10 KPL	✓
306835	M16	172 mm	35 mm	89 mm	33 mm	16 mm	130 mm	117 mm	ESSBOX 206	10 KPL	✓
306837	M16	222 mm	35 mm	119 mm	82 mm	16 mm	130 mm	117 mm	Pahvilaatikko	10 KPL	✓
306839	M16	272 mm	35 mm	119 mm	133 mm	16 mm	130 mm	117 mm	Pahvilaatikko	10 KPL	✓
306841	M16	322 mm	35 mm	119 mm	183 mm	16 mm	130 mm	117 mm	Pahvilaatikko	10 KPL	✓
306842	M20	174 mm	37 mm	76 mm	10 mm	20 mm	150 mm	139 mm	ESSBOX 206	5 KPL	
306843	M20	194 mm	37 mm	76 mm	30 mm	20 mm	150 mm	139 mm	ESSBOX 206	5 KPL	
306845	M20	244 mm	37 mm	76 mm	80 mm	20 mm	150 mm	139 mm	Pahvilaatikko	5 KPL	